

|                                                                                             | Zones tampons indiquées sur l'étiquette     |                                              |                                              |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | Zone tampon de 5 m avec technique classique | Zone tampon de 10 m avec technique classique | Zone tampon de 20 m avec technique classique | Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 50% | Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 75% | Zone tampon de 20 m avec technique réduisant la dérive de 90% | Zone tampon de 30 m avec technique réduisant la dérive de 90% |
| Zones tampons équivalentes pour pulvérisateurs/matériels/ haies/ écrans réduisant la dérive |                                             |                                              |                                              |                                                               |                                                               |                                                               |                                                               |
| 75% de réduction de dérive                                                                  | 3 m                                         | 3 m                                          | 10 m                                         | 15 m                                                          | 20 m                                                          | 30 m                                                          | 50 m                                                          |
| 90% de réduction de dérive                                                                  | 3 m                                         | 3 m                                          | 5 m                                          | 10 m                                                          | 15 m                                                          | 20 m                                                          | 30 m                                                          |
| 99% de réduction de dérive                                                                  | 3 m                                         | 3 m                                          | 3 m                                          | 3 m                                                           | 3 m                                                           | 3 m                                                           | 10 m                                                          |

(\*) : pour les applications au sol (p.ex : herbicides) voir le tableau précédent (pulvérisations dirigées verticalement vers le sol)

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 8 août 2025 modifiant l'arrêté ministériel du 1<sup>er</sup> avril 2021 fixant les mesures ou moyens de réduction de la dérive.

D. CLARINVAL

**BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 8 augustus 2025 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2021 tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen**

**BIJLAGE bij het ministerieel besluit van 1 april 2021 tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen**

**LIJST VAN DRIFTREDUCEREND MATERIAAL - DRIFTPERCENTAGES IN FUNCTIE VAN DE SPUITTECHNIEK**

De toepasser kan de bufferzone die vermeld wordt op het etiket verkleinen als hij gebruik maakt van doeltreffend materiaal (anti-drift materiaal) en/of beschermende maatregelen voorziet (hagen, schermen). De indeling van materiaal in functie van anti-driftpotentieel voor de gebruikte spuittechniek en voor het teelttype wordt hieronder voorgesteld.

**HOODSTUK 1: VERTICAAL NEERWAARTS GERICHTE BESPUITINGEN**

Voor de bespuitingen in veldgewassen (akkerbouwteelten, groenten, aardbeien, grasland) houdt de anti-drift klassering rekening met de verschillende combinaties van spuittoestellen en spuitdoppen (zie Tabel 1). De verschillende spuittoestellen/technieken worden hieronder verder omschreven. Deze omschrijvingen zijn gebaseerd op de informatiebladen uit de Nederlandse DRT-lijst. **STANDAARD SPUITTOESTEL(\*)**:

- dopafstand: 50 cm
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): maximaal 50 cm
- omschrijving: standaard veldspuit (zelfrijdend, getrokken en gedragen)

**AFGESCHERMD SPUITBOOM(\$)**:

- dopafstand: 50 cm
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): maximaal 50 cm
- omschrijving: een afgeschermd spuitboom is een constructie die vast is bevestigd aan de spuitboom van een veldspuit. Het systeem bestaat uit een afscherming van de spuitdoppen over de volledige breedte van de spuitboom met een flexibele of vaste plaat. De afscherming bevindt zich op minstens de voor- en/of achterzijde van de spuitboom en de hoogte bedraagt minstens 30cm gemeten vanaf de opening van de spuitdoppen

**LUCHTONDERSTEUNING(#)**:

- dopafstand: 50 cm
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): maximaal 50 cm
- omschrijving: een veldspuit uitgerust met een actief luchtondersteuningsstelsel, waarmee de lucht met hoge snelheid en volume door middel van een verdeelsysteem vlakbij (achter) de spuitdoppen neerwaarts egaal verdeeld wordt over de gehele breedte van de spuitboom. De lucht zorgt voor het transport van spuitvloeistof (de druppels) naar het gewas of onbeteeld land. De instellingen van de luchtondersteuning (snelheid en richting) dienen zodanig te zijn dat de spuitvloeistof naar of in het gewas worden geleid en dat terugkaatsing van de druppels voorkomen wordt. Dit geldt ook voor toepassingen op onbeteeld land.

**SLEEPDOEK (WINGSSPRAYER,...)(\$)**:

- dopafstand: maximaal 33 cm
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): maximaal 20 cm, sleepdoek heeft altijd contact met gewas/grond
- omschrijving: het sleepdoekstelsel is een constructie die is bevestigd aan de spuitboom van een veldspuit. Dit systeem bestaat uit een serie parallellogramconstructies of een balk aan geveerde scharnierpunten, waarbij over de volle breedte van de spuitboom een kunststof plaat is bevestigd. De spuitdoppen zijn zodanig aan de constructie bevestigd dat de hoek waarmee de spuitdoppen spuiten gelijk is aan de hoek van de plaat. De doppen zijn ook afgeschermd van de wind door de kunststof plaat.

Bij het gebruik van het sleepdoekstelsysteem dient de kunststof plaat (het sleepdoek) altijd af te steunen op het gewas of de kale grond. Dit wil zeggen dat het sleepdoek door het gewas sleept of over de kale grond sleept. Het sleepdoek heeft de volgende functies:

- het afschermen van de spuitdoppen, zodat de wind minder vat krijgt op de driftgevoelige spuitdruppels;
- het opentrekken van het gewas, waardoor de driftgevoelige spuitdruppels dieper in het gewas komen
- de spuitdoppen op gelijke hoogte boven het gewas en de kale grond houden.

**VERLAAGDE SPUITBOOM** (in combinatie met maximaal 33 cm dopafstand en spuitboomstabilisatie)(£):

- dopafstand: maximaal 33 cm
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): maximaal 30 cm
- omschrijving: Het betreft een veldspuit waarbij de afstand tussen de spuitdoppen maximaal 33 cm bedraagt en waarmee het mogelijk is dichter boven het gewas en onbeteeld land (bodem) te spuiten.

Spuitboomverlaging heeft een positief effect op de driftreductie, doordat de wind door de kortere weg die de spuitvloeistof aflegt, minder invloed heeft op de verwaaiing van spuitvloeistof. Hierdoor wordt de drift meer gereduceerd dan bij de standaard spuittechniek.

**RIJEN- OF BEDDENSPUIT (%)**:

- dopafstand: in functie van de toepassing
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): in functie van de toepassing
- omschrijving: het betreft hier een rijenspuit die wordt gebruikt in akkerbouwgewassen/ vollegrondsgroententeelt en ook voor onkruidbestrijding in fruit- en boomteelt. Met de rijenspuit worden stroken bespoten (tussen de gewasrij of op de gewasrij) en niet vollelds.

De spuitdoppen zijn geplaatst boven de stroken die bespoten dienen te worden. Dit kan zowel één spuitdop als meerdere spuitdoppen per strook zijn. De spuitdoppen kunnen eventueel onder een hoek geplaatst zijn.

**SPUIT ONDER OVERKAPPING (@)**:

- dopafstand: in functie van de toepassing
- hoogte tussen spuitdoppen en gewas of bodem (indien geen gewas aanwezig is): in functie van de toepassing
- omschrijving: bij de spuit onder overkapping zijn de spuitdoppen gemonteerd binnen een overkapping. De overkapping omvat de te bespuiten breedte, waarbij de spuitleiding en overkapping één geheel is. De kap is zodanig geconstrueerd dat de te bespuiten breedte nagenoeg omsloten wordt. Aan de voor- en/of achterzijde van de kap kan een opening voorzien worden die de passage van een gewas mogelijk maakt, maar de afstand tot gewas of grond minimaal houdt. Beide zijanten van de kap (evenwijdig aan de gewasrijen) zijn volledig gesloten, waarbij de afstand van de kap tot de grond of het gewas maximaal 10 cm bedraagt.

De lijst in tabel 1 en tabel 1.2 specificeert de driftreductieklasse van klassieke doppen met een tophoek van 110° of 120°. De driftreductieklasse van deze doppen geldt ook voor klassieke doppen met een kleinere tophoek van 80° of 90° (maar niet omgekeerd) alsook voor de overeenkomstige even spuitdoppen voor bandbespuitingen.

Bijvoorbeeld: de dop TeeJet AI ISO 025 is 75% driftreducerend, deze klassering is geldig voor zowel de dop TeeJet AI 110 025 (klassiek, 110° tophoek) als voor de dop TeeJet AI 80 025 (klassiek, 80° tophoek) als voor de doppen TeeJet AI 65 025 E & TeeJet AI 95 025 E (even spuitdoppen voor bandbespuiting).

Deze lijst betreft een theoretische oplijsting; mogelijks zijn niet alle doppen of dopmaten commercieel beschikbaar.

Nota

<sup>1</sup> <https://iplo.nl/thema/water/afvalwater-activiteiten/agrarische-activiteiten/vaststellen-driftreductie-spuitechnieken/@203367/informatiebladen/>

**Tabel 1: Grote teelten (verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen)**

| Merk                                          | Type dop      | Dopmaat                        | Standaard<br>spuittoestel <sup>*</sup>          | Afgeschermd<br>spuitboom <sup>§</sup> | Luchtondersteuning <sup>#</sup> | Sleepdoek<br>(Wingsprayer...) <sup>§</sup> | Verlaagde spuitboom-<br>hoogte in combinatie<br>met maximaal 33cm<br>dopafstand en spuit-<br>boomstabilisatie <sup>£</sup> | Rijen-<br>of beddenspuit <sup>%</sup> | Spuit onder<br>overkapping <sup>@</sup> |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               |               |                                | Percentage driftreductie volgens spuittechniek: |                                       |                                 |                                            |                                                                                                                            |                                       |                                         |
| Andere doppen dan deze vermeld in deze lijst: |               |                                | 0                                               | 50                                    | 75                              | 75                                         | 75                                                                                                                         | 75                                    | 90                                      |
| <b>Agrotop</b>                                | TD *          | ISO 015 en grotere maten       | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               | <b>TD XL*</b> | ISO 02 - 035                   | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               |               | <b>ISO 04 en grotere maten</b> | <b>90</b>                                       | 90                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               | TD Hispeed*   | ISO 02 en grotere maten        | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               | Airmix        | ISO 02 - 035                   | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               |               | ISO 04 en grotere maten        | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                                               | Softdrop      | ISO 04 en grotere maten        | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                         | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |

| Merk                          | Type dop                   | Dopmaat                  | Standaard<br>spuittoestel <sup>*</sup>          | Afgeschermd<br>spuitboom <sup>§</sup> | Luchtondersteuning <sup>#</sup> | Sleepdoek<br>(Wingsprayer,...) <sup>\$</sup> | Verlaagde spuitboom-<br>hoogte in combinatie<br>met maximaal 33cm<br>dopafstand en spuit-<br>boomstabilisatie <sup>€</sup> | Rijen-<br>of beddenspuit <sup>%</sup> | Spuit onder<br>overkapping <sup>@</sup> |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                               |                            |                          | Percentage driftreductie volgens spuittechniek: |                                       |                                 |                                              |                                                                                                                            |                                       |                                         |
| Albuz                         | AVI                        | ISO 015 - 05             | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | AVI twin                   | ISO 02 - 025             | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 03 en grotere maten  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | CVI                        | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | CVI twin                   | ISO 02 - 025             | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 03 - 04              | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 05 en grotere maten  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | ADI                        | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | ADE                        | rood en grotere maten    | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | AXI                        | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | AVI UC                     | ISO 02                   | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Hardi                         | Injet                      | ISO 015                  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 02 - 05              | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | ISO F                      | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | LD                         | ISO 03 - 035             | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 04 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | Minidrift (MD)             | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | Minidrift Duo              | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | Nanodrift (ND)             | ISO 025 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | 4110                       | rood en grotere maten    | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Pentair<br>Hypro<br>(Lurmark) | DB (Drift beta)            | ISO 015 - 025            | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 03 en grotere maten  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | LD (low drift)             | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | ULD (ultra low<br>drift)   | ISO 03 - 035             | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               |                            | ISO 04 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | GA (Guardian<br>Air)       | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | GAT (Guardian<br>Air Twin) | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | 3D                         | ISO 08 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                               | 3D Ninety                  | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |

| Merk          | Type dop             | Dopmaat                  | Standaard<br>spuittoestel <sup>*</sup>          | Afgeschermd<br>spuitboom <sup>§</sup> | Luchtondersteuning <sup>#</sup> | Sleepdoek<br>(Wingsprayer,...) <sup>§</sup> | Verlaagde spuitboom-<br>hoogte in combinatie<br>met maximaal 33cm<br>dopafstand en spuit-<br>boomstabilisatie <sup>€</sup> | Rijen-<br>of beddenspuit <sup>%</sup> | Spuit onder<br>overkapping <sup>@</sup> |
|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|               |                      |                          | Percentage driftreductie volgens spuittechniek: |                                       |                                 |                                             |                                                                                                                            |                                       |                                         |
| John<br>Deere | LDA (PSLDAQ)         | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | LDAC<br>(PSLDACQ)    | ISO 02 - 05              | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | PSGAT                | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | GATC<br>(PSGATCQ)    | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | ULD (PSULDQ)         | ISO 03 - 035             | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 04                   | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 05 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | ULDC<br>(PSULDCQ)    | ISO 02                   | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 025                  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | PSLDMQ               | ISO 06 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | AULDC<br>(PSAULDCQ)  | ISO 025 en grotere maten | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | 3DN<br>(PS3DN90Q)    | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | ERC (PSERCQ)         | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | 3D                   | ISO 08 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Lechler       | ID                   | ISO 015                  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 02 - 05              | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | ID-xxx**             | ISO 02                   | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 025                  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | IDK                  | ISO 02 - 05              | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               |                      | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | IDN                  | ISO 025 en grotere maten | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | IDKN                 | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | IDKT                 | ISO 02 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | IDTA                 | ISO 025 en grotere maten | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | AD                   | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | LU                   | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|               | Syngenta 130 (= PRE) | ISO 05 en grotere maten  | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |

| Merk     | Type dop               | Dopmaat                  | Standaard<br>spuittoestel <sup>*</sup>          | Afgeschermd<br>spuitboom <sup>\$</sup> | Luchtondersteuning <sup>#</sup> | Sleepdoek<br>(Wingsprayer,...) <sup>\$</sup> | Verlaagde spuitboom-<br>hoogte in combinatie<br>met maximaal 33cm<br>dopafstand en spuit-<br>boomstabilisatie <sup>€</sup> | Rijen-<br>of beddenspuit <sup>%</sup> | Spuit onder<br>overkapping <sup>@</sup> |
|----------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|          |                        |                          | Percentage driftreductie volgens spuittechniek: |                                        |                                 |                                              |                                                                                                                            |                                       |                                         |
| Nozal    | ADX                    | ISO 02-05                | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | RRX/ARX                | ISO 015 - 035            | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 04 - 05              | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | RDX                    | ISO 02-05                | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | HDRX                   | ISO 02                   | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 025                  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Syngenta | Turf Nozzle            | ISO 04 - 07              | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 08 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | 3D Ninety              | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Teejet   | AI/AIC                 | ISO 015 - 02             | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 025 - 05             | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | AI 3070                | ISO 025 - 035            | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 04 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | AIXR                   | ISO 015-05               | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | AITTJ60                | ISO 02 - 025             | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 03 - 04              | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 05                   | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | APTJ                   | ISO 04 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | TT                     | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | TTI                    | ISO 02                   | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 025 - 05             | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | TTI60                  | ISO 02 - 025             | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 03 en grotere maten  | 90                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | TTJ60 (=TTJ)           | ISO 05                   | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          |                        | ISO 06 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | DG                     | ISO 03 en grotere maten  | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | XR/XRC                 | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| ASJ      | SFA (standard fan air) | ISO 03 en grotere maten  | 75                                              | 90                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | CFA (compact fan air)  | ISO 01 en grotere maten  | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | TFA (twin fan air)     | ISO 05 en grotere maten  | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|          | AFC                    | ISO 015 en grotere maten | 50                                              | 75                                     | 90                              | 90                                           | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |

| Merk                | Type dop                     | Dopmaat                 | Standaard<br>spuittoestel <sup>*</sup>          | Afgeschermd<br>spuitboom <sup>§</sup> | Luchtondersteuning <sup>#</sup> | Sleepdoek<br>(Wingsprayer,...) <sup>§</sup> | Verlaagde spuitboom-<br>hoogte in combinatie<br>met maximaal 33cm<br>dopafstand en spuit-<br>boomstabilisatie <sup>€</sup> | Rijen-<br>of beddenspuit <sup>%</sup> | Spuit onder<br>overkapping <sup>@</sup> |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
|                     |                              |                         | Percentage driftreductie volgens spuittechniek: |                                       |                                 |                                             |                                                                                                                            |                                       |                                         |
| Billericay<br>(BFS) | ExRay XC                     | ISO 025 - 04            | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     |                              | ISO 05 en grotere maten | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | PulZar                       | ISO 02 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Bickers             | SAI (short air<br>induction) | ISO 03 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Wilger              | Combo-Jet DR                 | ISO 025                 | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     |                              | ISO 03 - 05             | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     |                              | ISO 06 en grotere maten | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | Combo-Jet MR                 | ISO 04                  | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     |                              | ISO 05 en grotere maten | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | Combo-Jet SR                 | ISO 05 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | Combo-Jet UR                 | ISO 04 - 05             | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     |                              | ISO 06 en grotere maten | 90                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| Agroplast           | 6MSC                         | ISO 03 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | 6MSC2                        | ISO 03 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | 6MSP2                        | ISO 04 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
|                     | 8MSC                         | ISO 04 en grotere maten | 75                                              | 90                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |
| MMA of<br>Tecomec   | EZK Twin                     | ISO 03 en grotere maten | 50                                              | 75                                    | 90                              | 90                                          | 90                                                                                                                         | 90                                    | 90                                      |

\* de grootte van de "injector dop" (bovenste deel van de dop) bepaalt het driftreductiepercentage

\*\* Let op: dit betreffen spuitdoppen uit de ID3-serie van Lechler. Dit betreft de ID-120-xx (C of POM) doppen en niet de oude doppen ID 120-xx. Het verschil is te herkennen aan wel of geen liggend streepje tussen 'ID' en '120'

| In combinatie met driftreducerende doppen kan op een standaard spuittoestel ook een kantdop gebruikt worden. Onderstaande kantdoppen zijn erkend als driftreducerend: |           |                         |    |   |   |   |   |   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|---|---|---|---|---|----|
| alle niet vermelde kantdoppen                                                                                                                                         |           |                         |    | 0 | / | / | / | / | 75 |
| Agrotop                                                                                                                                                               | TD OC     | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
|                                                                                                                                                                       | Airmix OC | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
| Albuz                                                                                                                                                                 | OCI       | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
|                                                                                                                                                                       | AVI OC    | ISO 02 en grotere maten | 75 | / | / | / | / | / | 90 |
| Hardi                                                                                                                                                                 | B-jet     | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
| Lechler                                                                                                                                                               | IS        | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
|                                                                                                                                                                       | IDKS      | ISO 04 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |
| Teejet                                                                                                                                                                | AI UB     | ISO 02 en grotere maten | 50 | / | / | / | / | / | 90 |

/: niet van toepassing

Opmerking: het is niet noodzakelijk dat de kantdop dezelfde classificering heeft als de andere spuitdoppen op het spuittoestel, maar een kantdop moet minimum 50% driftreductie hebben om het driftreducerend vermogen van het spuittoestel te verzekeren. Het percentage driftreductie van het spuittoestel wordt dan gelijkgesteld aan dat van de spuitdoppen op de spuitboom. Bv. driftreducerende doppen van 90% en een kantdop van 50%: de driftreductie van het spuittoestel is 90%.



**Tabel 1.1 Luchtondersteunde doppen**

| Standaard spuitboom<br>(50 cm dopafstand)                                                                                                                 | 50%                     |                     | 75%                      |                     | 90%                                                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                                                                                           | Vloeistof-druk<br>(bar) | Lucht-druk<br>(bar) | Vloeistof-druk<br>(bar)  | Lucht-druk<br>(bar) | Vloeistof-druk<br>(bar)                                       | Lucht-druk<br>(bar) |
| Cleanacres Airtec - restrictor 35<br>(groen)                                                                                                              | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,35 bar          | ≥ 3,0 bar                | ≤ 0,35 bar          | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
|                                                                                                                                                           | ≥ 2,5 bar               | ≤ 0,55 bar          |                          |                     |                                                               |                     |
| Cleanacres Airtec - restrictor 40<br>(blauw)                                                                                                              | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,35 bar          | ≥ 3,0 bar                | ≤ 0,35 bar          | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
|                                                                                                                                                           | ≥ 2,5 bar               | ≤ 0,55 bar          |                          |                     |                                                               |                     |
| Cleanacres Airtec - restrictor 50<br>(geel)                                                                                                               |                         |                     | ≥ 2,0 bar                | ≤ 0,70 bar          | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     | ≥ 3,5 bar                | ≤ 1,0 bar           |                                                               |                     |
| Agrifac HTA D3-21 TK-SS-5                                                                                                                                 | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,5 bar           |                          |                     | ≥ 2,5 bar                                                     | ≤ 0,35 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     |                          |                     | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,40 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     |                          |                     | ≥ 5,0 bar                                                     | ≤ 0,50 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     |                          |                     | ≥ 6,0 bar                                                     | ≤ 0,65 bar          |
| Agrifac HTA D3-21 TK-SS-7,5                                                                                                                               | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,50 bar          | ≥ 2,5 bar                | ≤ 0,30 bar          | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     | ≥ 3,0 bar                | ≤ 0,35 bar          | ≥ 6,0 bar                                                     | ≤ 0,35 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     | ≥ 3,5 bar                | ≤ 0,40 bar          |                                                               |                     |
|                                                                                                                                                           |                         |                     | ≥ 5,0 bar                | ≤ 0,50 bar          |                                                               |                     |
| TeeJet AirJet TKSS 10/35                                                                                                                                  | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,35 bar          | ≥ 3,0 bar                | ≤ 0,35 bar          |                                                               |                     |
|                                                                                                                                                           | ≥ 2,5 bar               | ≤ 0,50 bar          |                          |                     |                                                               |                     |
|                                                                                                                                                           | ≥ 6,0 bar               | ≤ 0,75 bar          |                          |                     |                                                               |                     |
|                                                                                                                                                           |                         |                     |                          |                     |                                                               |                     |
| TeeJet AirJet TKSS 10/42                                                                                                                                  | ≥ 2,0 bar               | ≤ 0,35 bar          | ≥ 2,5 bar                | ≤ 0,35 bar          | ≥ 5,0 bar                                                     | ≤ 0,35 bar          |
|                                                                                                                                                           | ≥ 2,5 bar               | ≤ 0,5 bar           |                          |                     |                                                               |                     |
| John Deere Twin Fluid TK10/35                                                                                                                             | ≥ 5,0 bar               | ≤ 0,5 bar           | ≥ 3,0 bar                | ≤ 0,35 bar          | ≥ 6,0 bar                                                     | ≤ 0,35 bar          |
|                                                                                                                                                           | ≥ 6,0 bar               | ≤ 0,75 bar          |                          |                     |                                                               |                     |
| John Deere Twin Fluid TK10/42                                                                                                                             | ≥ 5,0 bar               | ≤ 0,5 bar           | ≥ 6,0 bar                | ≤ 0,75 bar          | ≥ 3,0 bar                                                     | ≤ 0,35 bar          |
| Alle andere instellingen: 0% driftreductie                                                                                                                |                         |                     |                          |                     |                                                               |                     |
| Verlaagde spuitboom (25 cm dopafstand, max. 30 cm boomhoogte)                                                                                             |                         |                     |                          |                     |                                                               |                     |
| Agrifac HTA10/39-TKSS4                                                                                                                                    |                         |                     | Alle andere instellingen |                     | ≥ 3,0 bar                                                     | ≤ 0,80 bar          |
|                                                                                                                                                           |                         |                     |                          |                     | ≥ 5,0 bar                                                     | ≤ 1,0 bar           |
| Cleanacres Airtec NAP06LD 90 type 35 (groen)                                                                                                              |                         |                     | Alle andere instellingen |                     | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
| Cleanacres Airtec NAP06LD 90 type 40 (blauw)                                                                                                              |                         |                     | Alle andere instellingen |                     | ≥ 4,0 bar                                                     | ≤ 0,30 bar          |
| <b>Agrifac veldspuit met HTA Drift-ControlPlus en verlaagde spuitboom</b>                                                                                 |                         |                     |                          |                     |                                                               |                     |
| + lucht vloeistofmengdoppen Agrifac HTA 10/39-TKSS4 + randmodus-dop (kantdop) Agrifac 10/39-TKSS4 + spuitdopafstand 25 cm + spuitdophoogte maximaal 30 cm |                         |                     | Alle andere instellingen |                     | ≥ 90% driftreductie ingesteld op scherm EcotronicPlus systeem |                     |

**Hagen bij horizontale teelten**

De aanwezigheid van hagen op de perceelsrand kan drift van gewasbeschermingsmiddelen buiten het behandelde perceel reduceren. Om hagen als driftmitigerende maatregel in rekening te kunnen brengen, dienen deze echter standaard met andere driftreducerende maatregelen gecombineerd te worden die reeds wettelijk als minimaal 50% driftreducerend geklasseerd zijn. Tabel 1.2 specificeert de driftreductieklasse die kan behaald worden indien er gebruik gemaakt wordt van hagen.

Over het algemeen kunnen er drie gevallen onderscheiden worden:

- afwezigheid van een haag
- aanwezigheid van haag zonder blad
- aanwezigheid van een haag met blad

Voorwaarden waaraan een haag moet voldoen:

- de hoogte van de hagen bedraagt minimaal 1,5 m en is minstens even hoog als de te behandelen teelt;

- de haag wordt beschouwd deel uit te maken van het beteelde perceel;
- de haag moet samengesteld zijn uit bomen of bladheesters en niet uit coniferen;
- de haag moet het volledige perceel omsluiten, behalve indien de haag enkel tot doel heeft om het oppervlaktewater te beschermen. In dat laatste geval moet de haag minimaal de volledige kant langs het oppervlaktewater afboorden;
- de haag mag geen enkele opening vertonen (bijvoorbeeld als gevolg van het opsnoeien van lage takken);
- de haag moet doorlopend zijn. Ze kan niet uit meerdere onderbroken secties bestaan;
- om in aanmerking te komen voor de klasse 'haag met blad' moeten de bladeren aanwezig zijn over heel de lengte van de haag;
- de afstand tussen de haag en het oppervlaktewater moet rekening houden met de geldende regionale wetgeving.

**Tabel 1.2: Hagen bij horizontale teelten**

| Percentage driftreductie toegekend in tabel 1 of tabel 1.1 (afwezigheid van een haag): | Aanwezigheid van een haag zonder blad: | Aanwezigheid van een haag met blad: |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| 0                                                                                      | 0                                      | 0                                   |
| 50                                                                                     | 75                                     | 90                                  |
| 75                                                                                     | 90                                     | 90                                  |
| 90                                                                                     | 90                                     | 90                                  |

**HOOFDSTUK 2: ANDERE DAN VERTICAAL NEERWAARTS GERICHTE BESPUITINGEN**

In fruitteelten (boomgaard en struikgewassen), kan de classificatie van spuitdoppen voor akkerbouwteelten (zie tabel 1) evenals de classificatie van bepaalde spuittoestellen en hagen in de fruitteelt (zie tabel 2a en tabel 2b) gebruikt worden. De classificatie is gebaseerd op de richting van de bespuitingsstroom (bespuiting gericht naar de bodem zie tabel 1; bespuiting niet gericht naar de bodem zie tabel 2a en tabel 2b).

In de hopteelt houdt de anti-drift klassering rekening met de verschillende combinaties van spuittoestellen en spuitdoppen evenals de aanwezigheid van een haag of scherm tussen het perceel en het oppervlaktewater (zie tabel 2a en tabel 2b).

De aanwezigheid van hagen of antidriftschermen op de perceelsrand kunnen drift van gewasbeschermingsmiddelen buiten het behandelde perceel reduceren. Om hagen of antidriftschermen als driftmitigerende maatregel in rekening te kunnen brengen, dienen deze echter standaard met andere driftreducerende maatregelen gecombineerd te worden die reeds wettelijk als minimaal 50% driftreducerend geklasseerd zijn.

Over het algemeen kunnen er drie gevallen onderscheiden worden:

- afwezigheid van een haag
- aanwezigheid van haag zonder blad
- aanwezigheid van een antidriftscherm of een haag met blad

Voorwaarden waaraan een antidriftscherm of een haag moet voldoen:

- het antidriftscherm of de haag moet minstens even hoog zijn als de fruitbomen of de hopteelt;
- de haag wordt beschouwd deel uit te maken van het beteelde perceel;
- de haag moet samengesteld zijn uit bomen of bladheesters en niet uit coniferen;
- het antidriftscherm of de haag moet het volledige perceel omsluiten, behalve indien het antidriftscherm of de haag enkel tot doel heeft om het oppervlaktewater te beschermen. In dat laatste geval moet het antidriftscherm of de haag minimaal de volledige kant langs het oppervlaktewater afboorden;
- de haag mag geen enkele opening vertonen (bijvoorbeeld als gevolg van het opsnoeien van lage takken);
- de haag moet doorlopend zijn. Ze kan niet uit meerdere onderbroken secties bestaan;
- om in aanmerking te komen voor de klasse 'haag met blad' moeten de bladeren aanwezig zijn over heel de lengte van de haag;
- de afstand tussen de haag en het oppervlaktewater moet rekening houden met de geldende regionale wetgeving.

**Tabel 2a: Boomgaarden/Hop (andere dan verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen): geen haag of anti-drift scherm**

De Opmerking “(\*hop)” in tabel 2a hieronder wil zeggen dat in hopteelt het gebruik van minimaal 50% driftreducerende luchtmengdoppen gecombineerd met een éénzijdige behandeling van de 2 buitenste rijen (dit wil zeggen naar het centrum van het perceel toe, geen enkele dop mag spuiten in de richting van het oppervlaktewater) toelaat een driftreductie van 90% te bereiken. Eén van de twee kransen van doppen moet dus bedekt worden.

De lijst specificeert de driftreductieklasse van doppen al of niet met vermelding van een tophoek. De driftreductieklasse van deze doppen geldt ook voor doppen van hetzelfde dootype en dopmaat met kleinere tophoeken (maar niet omgekeerd).



| Merk             | Type            | Dop-maat                 | Percentage driftreductie volgens spuittechniek                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |                          | Geen haag of anti-drift scherm                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          |
|                  |                 |                          | Klassiek spuittoestel :<br>Axiaal of centrifugaal luchtondersteund spuittoestel met luchtdeflectorplaten en hydraulische doppen | Dwarsstroomspuittoestel :<br>Luchtondersteund spuittoestel met semi-horizontale luchtuitstroom bekomen met behulp van individuele uitblaasmonden of een gesloten behuizing | Dwarsstroomspuittoestel uitgerust met groendetectorsensoren, deze sensoren moeten aangeschakeld zijn Hagelnetten (volledig gesloten) | Tunnelspuit :<br>spuitsysteem met volledige omkapping van de bomen en voorzien van lucht- en vloeistofrecirculatie<br>Dwarsstroomspuittoestel met reflectieschermen of collector toestel |
| Agrifac          | Type D3-21      |                          | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Agrotop          | Airmix no drift | ISO 025 en grotere maten | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | Airmix AM       | ISO 02 en grotere maten  | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | TD              | ISO 015 en grotere maten | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | TurboDrop TDXL  | ISO 025 en grotere maten | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Albuz            | ADE             | Rood en grotere maten    | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | AVE             | Geel en grotere maten    | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | AVI             | 80-01 en grotere maten   | 75% (* hop)                                                                                                                     | 75% (* hop)                                                                                                                                                                | 90% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | AVI Twin        | 04                       | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | CVI             | 80-01 en grotere maten   | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | TVI             | 80-0050                  | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  |                 | 80-0075                  | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                        | 90%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  |                 | 80-01 en grotere maten   | 90%                                                                                                                             | 90%                                                                                                                                                                        | 99%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | ADI             | 110-03 en grotere maten  | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Billirecay       | Bubblejet       | ISO 03-05                | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Cleanacres       | Airtec          | 035-050                  | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Hardi            | ISO LD          | 03 en grotere maten      | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | LD 4110         | Rood en grotere maten    | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | MD 110          | ISO 02-05                | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | S Injet         | ISO 015 en grotere maten | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
| Hypro of Lurmark | DB              | ISO 015 en grotere maten | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                | 75% (* hop)                                                                                                                          | 99%                                                                                                                                                                                      |
|                  | LD              | 03 en grotere maten      | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |
| John Deere       | Twin Fluid      | 35 en grotere maten      | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                        | 75%                                                                                                                                  | 99%                                                                                                                                                                                      |

| Merk                                                           | Type           | Dop-maat                             | Percentage driftreductie volgens spuittechniek                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                |                                      | Geen haag of anti-drift scherm                                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                |                |                                      | Klassiek spuittoestel :<br>Axiaal of centrifugaal luchtondersteund spuittoestel met luchtdeflectorplaten en hydraulische doppen | Dwarsstroom spuittoestel :<br>Luchtondersteund spuittoestel met semi-horizontale luchtuitstroom bekomen met behulp van individuele uitblaasmonden of een gesloten behuizing | Dwarsstroom-spuittoestel uitgerust met groendetectiesensoren, deze sensoren moeten aangeschakeld zijn Hagelnetten (volledig gesloten) | Tunnelspuit :<br>spuitsysteem met volledige omkapping van de bomen en voorzien van lucht- en vloeistofrecirculatie<br>Dwarsstroom-spuittoestel met reflectieschermen of collector toestel |
| Lechler                                                        | AD             | 90-01 en grotere maten               | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                         | 90%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | ID             | 90-01 en grotere maten (> 5 bar)     | 75% (* hop)                                                                                                                     | 75% (* hop)                                                                                                                                                                 | 90% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 90-01 en grotere maten (max. 5 bar)  | 90%                                                                                                                             | 90%                                                                                                                                                                         | 99%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDK            | 90-0067 en grotere maten (> 3 bar)   | 75% (* hop)                                                                                                                     | 75% (* hop)                                                                                                                                                                 | 90% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 90-0067 en grotere maten (max 3 bar) | 90%                                                                                                                             | 90%                                                                                                                                                                         | 99%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDKN           | ISO 04                               | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                 | 75% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDN            | ISO 025 en grotere maten             | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                 | 75% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | ITR            | 80-01 en grotere maten               | 90%                                                                                                                             | 90%                                                                                                                                                                         | 99%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Teejet                                                         | AI             | ISO 015 en grotere maten (>3 bar)    | 75% (* hop)                                                                                                                     | 75% (* hop)                                                                                                                                                                 | 90% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 80-015 en grotere maten (max. 3 bar) | 90%                                                                                                                             | 90%                                                                                                                                                                         | 99%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | AITX A/B       | 80-015 en groter                     | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                         | 90%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | DG             | 80-02 en grotere maten               | 75%                                                                                                                             | 75%                                                                                                                                                                         | 90%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | DG             | 110-03 en grotere maten              | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                         | 75%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | TT             | 03 en grotere maten                  | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                         | 75%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | TTI            | 015 en grotere maten                 | 50% (* hop)                                                                                                                     | 50% (* hop)                                                                                                                                                                 | 75% (* hop)                                                                                                                           | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | Twinfluid TKSS | 35 en grotere maten                  | 50%                                                                                                                             | 50%                                                                                                                                                                         | 75%                                                                                                                                   | 99%                                                                                                                                                                                       |
| alle niet vermelde doppen in deze tabel inclusief werveldoppen |                |                                      | 0%                                                                                                                              | 0%                                                                                                                                                                          | 50%                                                                                                                                   | 90%                                                                                                                                                                                       |

**Tabel 2b: Boomgaarden/Hop (andere dan verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen): haag op rand van het perceel of anti-drift scherm**

De lijst specificeert de driftreductieklasse van doppen al of niet met vermelding van een tophoek. De driftreductieklasse van deze doppen geldt ook voor doppen van hetzelfde doptype en dopmaat met kleinere tophoeken (maar niet omgekeerd).

| Merk             | Type            | Dop-maat                 | Percentage driftreductie volgens spuittechniek                                                                                  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 |                          | haag op rand van het perceel of anti-drift scherm                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|                  |                 |                          | Klassiek spuittoestel :<br>Axiaal of centrifugaal luchtondersteund spuittoestel met luchtdeflectorplaten en hydraulische doppen | Dwarsstroom spuittoestel :<br>Luchtondersteund spuittoestel met semi-horizontale luchtuitstroom bekomen met behulp van individuele uitblaasmonden of een gesloten behuizing | Dwarsstroom-spuittoestel uitgerust met groendetectiesensoren, deze sensoren moeten aangeschakeld zijn Hagelnetten (volledig gesloten) | Tunnelspuit :<br>spuitsysteem met volledige omkapping van de bomen en voorzien van lucht- en vloeistofrecirculatie<br>Dwarsstroom-spuittoestel met reflectieschermen of collector toestel |
| Agrifac          | Type D3-21      |                          | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Agrotop          | Airmix no drift | ISO 025 en grotere maten | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | Airmix AM       | ISO 02 en grotere maten  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | TD              | ISO 015 en grotere maten | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | Turbo-Drop TDXL | ISO 025 en grotere maten | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Albuz            | ADE             | Rood en grotere maten    | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | AVE             | Geel en grotere maten    | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | AVI             | 80-01 en grotere maten   | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | AVI Twin        | 04                       | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | CVI             | 80-01 en grotere maten   | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | TVI             | 80-0050                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  |                 | 80-0075                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                  | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  |                 | 80-01 en grotere maten   | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                  | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | ADI             | 110-03 en grotere maten  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Billirecay       | Bubblejet       | ISO 03-05                | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Cleanacres       | Airtec          | 035-050                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Hardi            | ISO LD          | 03 en grotere maten      | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | LD 4110         | Rood en grotere maten    | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | MD 110          | ISO 02-05                | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | S Injet         | ISO 015 en grotere maten | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Hypro of Lurmark | DB              | ISO 015 en grotere maten | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                  | LD              | 03 en grotere maten      | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |

| Merk                                                           | Type           | Dop-maat                              | Percentage driftreductie volgens spuittechniek                                                                               |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                |                                       | haag op rand van het perceel of anti-drift scherm                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                           |
|                                                                |                |                                       | Klassiek spuittoestel :<br>Axiaal of centrifugaal luchtondersteund spuittoestel met luchtdectorplaten en hydraulische doppen | Dwarsstroom spuittoestel :<br>Luchtondersteund spuittoestel met semi-horizontale luchtuitstroom bekomen met behulp van individuele uitblaasmonden of een gesloten behuizing | Dwarsstroom-spuittoestel uitgerust met groendetectorsensoren, deze sensoren moeten aangeschakeld zijn Hagelnetten (volledig gesloten) | Tunnelspuit :<br>spuitsysteem met volledige omkapping van de bomen en voorzien van lucht- en vloeistofrecirculatie<br>Dwarsstroom-spuittoestel met reflectieschermen of collector toestel |
| John Deere                                                     | Twin Fluid     | 35 en grotere maten                   | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Lechler                                                        | AD             | 90-01 en grotere maten                | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | ID             | 90-01 en grotere maten (> 5 bar)      | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 90-01 en grotere maten (max. 5 bar)   | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDK            | 90-0067 en grotere maten (> 3 bar)    | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 90-0067 en grotere maten (max. 3 bar) | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDKN           | ISO 04                                | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | IDN            | ISO 025 en grotere maten              | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | ITR            | 80-01 en grotere maten                | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| Teejet                                                         | AI             | ISO 015 en grotere maten (> 3 bar)    | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                |                | 80-015 en grotere maten (max. 3 bar)  | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | AITX A/B       | 80-015 en groter                      | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | DG             | 80-02 en grotere maten                | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                               | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                                                              | zonder blad: 99% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | DG             | 110-03 en grotere maten               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | TT             | 03 en grotere maten                   | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | TTI            | 015 en grotere maten                  | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
|                                                                | Twinfluid TKSS | 35 en grotere maten                   | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                               | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                                                              | zonder blad: 90% met blad: 99%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |
| alle niet vermelde doppen in deze tabel inclusief werveldoppen |                |                                       | zonder blad: 0% met blad: 0%                                                                                                 | zonder blad: 0% met blad: 0%                                                                                                                                                | zonder blad: 75% met blad: 90%                                                                                                        | 99%                                                                                                                                                                                       |

Tabel 2c: kantdoppen in boomgaarden/hop (andere dan verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen):

| In combinatie met driftreducerende doppen kan op een spuittoestel ook een kantdop gebruikt worden. Onderstaande kantdoppen zijn erkend als driftreducerend: |           |                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|----|
| alle niet vermelde kantdoppen                                                                                                                               |           |                         | 0  |
| Agrotop                                                                                                                                                     | TD OC     | ISO 02 en grotere maten | 50 |
|                                                                                                                                                             | Airmix OC | ISO 02 en grotere maten | 50 |
| Albuz                                                                                                                                                       | OCI       | ISO 02 en grotere maten | 50 |
|                                                                                                                                                             | AVI OC    | ISO 02 en grotere maten | 75 |

| In combinatie met driftreducerende doppen kan op een spuittoestel ook een kantdop gebruikt worden. Onderstaande kantdoppen zijn erkend als driftreducerend: |       |                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|----|
| alle niet vermelde kantdoppen                                                                                                                               |       |                         | 0  |
| Hardi                                                                                                                                                       | B-jet | ISO 02 en grotere maten | 50 |
|                                                                                                                                                             | IS    | ISO 02 en grotere maten | 50 |
| Lechler                                                                                                                                                     | IDKS  | ISO 04 en grotere maten | 50 |
|                                                                                                                                                             | AI UB | ISO 02 en grotere maten | 50 |

Opmerking: het is niet noodzakelijk dat de kantdop dezelfde classificering heeft als de andere spuitdoppen op het spuittoestel, maar een kantdop moet minimum 50% driftreductie hebben om het driftreducerend vermogen van het spuittoestel te verzekeren. Het percentage driftreductie van het spuittoestel wordt dan gelijkgesteld aan dat van de spuitdoppen op de spuitboom. Bv. driftreducerende doppen van 90% en een kantdop van 50%: de driftreductie van het spuittoestel is 90%.

HOODSTUK 3: OMZETTING VAN DE GROOTTE VAN DE BUFFERZONE IN FUNCTIE VAN DE TOEGEPASTE DRIFTREDUCTIE

De grootte van de bufferzone (2, 5, 10, 20, 30 meter) en het percentage driftreductie (50, 75, 90%) die gerespecteerd moeten worden, staan aangeduid op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel. De professionele gebruiker kan de bufferzone aanpassen in functie van het product dat hij toepast en het materiaal waarover hij beschikt (zie Tabel 3a en Tabel 3b).

Tabel 3a: Breedte van de bufferzones – Bufferzones voor veldspuiten - akkerbouw- en groentegewassen (verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen)

|                                                                             | Bufferzones vermeld op het etiket         |                                           |                                            |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                             | Bufferzone van 2 m met klassieke techniek | Bufferzone van 5 m met klassieke techniek | Bufferzone van 10 m met klassieke techniek | Bufferzone van 20 m met klassieke techniek | Bufferzone van 20 m met 50% drift-reducerende techniek | Bufferzone van 20 m met 75% drift-reducerende techniek | Bufferzone van 20 m met 90% drift-reducerende techniek |
| Gelijkwaardige bufferzones voor driftreducerende spuittoestellen/ apparaten |                                           |                                           |                                            |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |
| Klassieke techniek                                                          | 2 m                                       | 5 m                                       | 10 m                                       | 20 m                                       | 30 m                                                   | 40 m                                                   | 200 m                                                  |
| 50% driftreductie                                                           | 1 m                                       | 2 m                                       | 5 m                                        | 10 m                                       | 20 m                                                   | 30 m                                                   | 40 m                                                   |
| 75% driftreductie                                                           | 1 m                                       | 2 m                                       | 2 m                                        | 5 m                                        | 10 m                                                   | 20 m                                                   | 30 m                                                   |
| 90% driftreductie                                                           | 1 m                                       | 1 m                                       | 1 m                                        | 1 m                                        | 5 m                                                    | 10 m                                                   | 20 m                                                   |

Tabel 3b: Breedte van de bufferzones – Bufferzones voor verticale teelten (andere dan verticaal neerwaarts gerichte bespuitingen) (\*)

|                                                                                              | Bufferzones vermeld op het etiket         |                                            |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Bufferzone van 5 m met klassieke techniek | Bufferzone van 10 m met klassieke techniek | Bufferzone van 20 m met klassieke techniek | Bufferzone van 20 m met 50% drift-reducerende techniek | Bufferzone van 20 m met 75% drift-reducerende techniek | Bufferzone van 20 m met 90% drift-reducerende techniek | Bufferzone van 30 m met 90% drift-reducerende techniek |
| Gelijkwaardige bufferzones voor driftreducerende spuittoestellen/ apparaten/ hagen/ schermen |                                           |                                            |                                            |                                                        |                                                        |                                                        |                                                        |
| Klassieke techniek                                                                           | 5 m                                       | 10 m                                       | 20 m                                       | 30 m                                                   | 40 m                                                   | 50 m                                                   | 150 m                                                  |
| 50% driftreductie                                                                            | 3 m                                       | 5 m                                        | 15 m                                       | 20 m                                                   | 30 m                                                   | 40 m                                                   | 75 m                                                   |
| 75% driftreductie                                                                            | 3 m                                       | 3 m                                        | 10 m                                       | 15 m                                                   | 20 m                                                   | 30 m                                                   | 50 m                                                   |
| 90% driftreductie                                                                            | 3 m                                       | 3 m                                        | 5 m                                        | 10 m                                                   | 15 m                                                   | 20 m                                                   | 30 m                                                   |
| 99% driftreductie                                                                            | 3 m                                       | 3 m                                        | 3 m                                        | 3 m                                                    | 3 m                                                    | 3 m                                                    | 10 m                                                   |

(\*) : Voor de toepassingen naar de grond (bv: herbiciden), zie vorige tabel (bufferzones voor veldspuiten)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 8 augustus 2025 tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 april 2021 tot vaststelling van de driftreducerende middelen of maatregelen.